

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M52X3****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130006 M52X3 |
| GTIN | 4062406010898 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 3 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szar Ø D_s: 40 mm
Szar négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 49 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|------------|
| Szar négyszög □ | 32 mm |
| Magfurat Ø | 49 mm |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |

| | |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály | 6H +0,05 |
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menet Ø | 52 mm |
| Teljes hossz L | 250 mm |
| Menetemelkedés | 3 mm |
| Szár Ø D _s | 40 mm |
| Menetmélység | 156 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Menetfajta | MF-LH |
| Menetméret | M52×3 |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

| | |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |