

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, MF: M27X2****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130010 M27X2  |
| GTIN              | 4062406012892 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 25 mm

**Műszaki leírás**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Menetemelkedés        | 2 mm   |
| Teljes hossz L        | 160 mm |
| Forgácshornok száma   | 4      |
| Vágóélek száma Z      | 4      |
| Magfurat Ø            | 25 mm  |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 20 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Menet Ø                    | 27 mm                                     |
| Menetmélység               | 67,5 mm                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Szár négyszög □            | 16 mm                                     |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M27×2                                     |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |