

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M40X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M40X1,5
GTIN	4062406013882
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,5 mm
Menetmélység	100 mm
Menet Ø	40 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	24 mm
Magfurat Ø	38,5 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	200 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M40×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró