

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M1,6X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M1,6X0,25
GTIN	4062406011017
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menet Ø	1,6 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Vágóélek száma Z	2
Menetmélység	4 mm
Szár Ø D _s	2,5 mm
Magfurat Ø	1,35 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Forgácshoronyok száma	2
Teljes hossz L	40 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M1,6×0,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró