

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M3,5X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M3,5X0,35
GTIN	4062406011208
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	3 mm
Menet Ø	3,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	8,75 mm
Teljes hossz L	56 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	4 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Magfurat Ø	3,15 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	M
Menetméret	M3,5×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró