

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M22X0,35****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130010 M22X0,35 |
| GTIN              | 4062406012427   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                |            |
|----------------|------------|
| Menetmélység   | 55 mm      |
| Teljes hossz L | 140 mm     |
| Tűrési osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05   |
| Tűrési osztály | 6H +0,20   |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G   |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H         |
| Tűrési osztály | 7HX        |
| Tűrési osztály | 7G         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Túrési osztály             | 7GX                                       |
| Túrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Forgácshornok száma        | 3   |
| Vágóélek száma Z           | 3   |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 18 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 0,35 mm                                   |
| Magfurat Ø                 | 21,65 mm                                  |
| Menet Ø                    | 22 mm                                     |
| Szár négyszög □            | 14,5 mm                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M22×0,35                                  |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |