

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M30X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M30X0,35
GTIN	4062406013059
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrés osztály	6H +0,10
Vágóélek száma Z	4
Szár $\varnothing D_s$	22 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	75 mm
Menet \varnothing	30 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	0,35 mm
Forgácshornyok száma	4
Magfurat \varnothing	29,65 mm
Szár négyszög \square	18 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M30x0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró