

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M3X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M3X0,5
GTIN	4062406011192
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	3 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX

Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,5 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	2,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Menetmélység	7,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró