

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M48X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M48X0,5
GTIN	4062406014230
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	120 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Menet Ø	48 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Szár négyszög □	29 mm
Teljes hossz L	250 mm
Magfurat Ø	47,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	M
Menetméret	M48×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró