

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M27X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M27X0,75
GTIN	4062406012847
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szerszámananyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G

Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	67,5 mm
Menet Ø	27 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	26,25 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M27×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró