

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M51X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M51X0,5
GTIN	4062406014421
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	32 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshoronyok száma	4
Magfurat Ø	50,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menet Ø	51 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20

Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	0,5 mm
Menetmélység	127,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M51×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró