

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M35X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M35X0,75
GTIN	4062406013479
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár négyszög □	22 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	87,5 mm
Magfurat Ø	34,25 mm
Forgácshornyok száma	4
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Szár Ø D _s	28 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M35×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró