

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M5X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M5X0,35
GTIN	4062406011307
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Menetmélység	12,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,35 mm
Teljes hossz L	70 mm
Magfurat Ø	4,65 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	5 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró