

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M17X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M17X2
GTIN	4062406015688
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 2 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szar Ø D_s: 14 mm
Szar négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 15 mm

Műszaki leírás

Szar Ø D _s	14 mm
Menetemelkedés	2 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	17 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	125 mm
Magfurat Ø	15 mm
Szár négyszög □	11 mm
Menetmélység	42,5 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M17×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró