

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M8X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M8X0,5
GTIN	4062406011437
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10

Menet Ø	8 mm
Magfurat Ø	7,5 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	6,2 mm
Teljes hossz L	90 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Menetmélység	20 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró