

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M3,5X0,6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M3,5X0,6
GTIN	4062406014827
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,6 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 4 mm
Szár négyszög □: 3 mm
Magfurat Ø: 2,9 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	56 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	3 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	3,5 mm

Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	8,75 mm
Magfurat Ø	2,9 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,6 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M3,5×0,6
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró