

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M1,4X0,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M1,4X0,2
GTIN	4062406014575
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,2 mm
Teljes hossz L: 40 mm
Szár $\varnothing D_s$: 2,5 mm
Szár négyszög \square : 2,1 mm
Magfurat \varnothing : 1,2 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Szár négyszög \square	2,1 mm
Menet \varnothing	1,4 mm
Forgácshornok száma	2
Szár $\varnothing D_s$	2,5 mm
Szabvány	DIN 371

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	1,2 mm
Menetmélység	3,5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M1,4×0,2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró