

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M9X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M9X0,5
GTIN	4062406011482
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	22,5 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	90 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20

Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	8,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	7 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M
Menetméret	M9×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró