

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M2,5X0,45****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M2,5X0,45
GTIN	4062406014773
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,45 mm
Teljes hossz L: 50 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 2,05 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	6,25 mm
Magfurat Ø	2,05 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,45 mm
Szabvány	DIN 371

Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	2,8 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Teljes hossz L	50 mm
Menet Ø	2,5 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M2,5×0,45
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró