

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M29X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M29X0,5
GTIN	4062406016616
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,5 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 28,5 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	72,5 mm
Magfurat Ø	28,5 mm
Teljes hossz L	180 mm

Szár négyszög □	18 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Forgácshornok száma	3
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,5 mm
Menet Ø	29 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M29×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfűrő