

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M24X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M24X1,75
GTIN	4062406023423
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1,75 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 22,25 mm

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20

Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár négyszög □	14,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	60 mm
Magfurat Ø	22,25 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menet Ø	24 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,75 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M24×1,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró