

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M15X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M15X0,5
GTIN	4062406022662
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,5 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szar $\varnothing D_s$: 12 mm
Szar négyszög \square : 9 mm
Magfurat \varnothing : 14,5 mm

Műszaki leírás

Szar $\varnothing D_s$	12 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menet Ø	15 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	37,5 mm
Magfurat Ø	14,5 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M15×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró