

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M32X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M32X1,5
GTIN	4062406024031
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1,5 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szar Ø D_s: 25 mm
Szar négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 30,5 mm

Műszaki leírás

Szar négyszög □	20 mm
Magfurat Ø	30,5 mm
Szerszámananyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	25 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	32 mm
Menetmélység	80 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M32×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró