

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M40X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M40X4
GTIN	4062406017521
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 4 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 36 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menet Ø	40 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	4 mm

Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetmélység	100 mm
Szár négyszög □	24 mm
Forgácsolások száma	4
Magfurat Ø	36 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M40×4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró