

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M18X1,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130016 M18X1,5 |
| GTIN | 4062406022945 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| Szabvány | DIN 376 |
| Menet Ø | 18 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szár négyszög □ | 11 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Szár Ø D _s | 14 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Menetmélység | 45 mm |
| Magfurat Ø | 16,5 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Tűrési osztály | ISO 1 4H |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05 |
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Menetfajta | MF-LH |
| Menetméret | M18×1,5 |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró