

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M21X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M21X0,35
GTIN	4062406023157
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,35 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 20,65 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	21 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	140 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	20,65 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	52,5 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M21×0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró