

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M31X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M31X0,75
GTIN	4062406023966
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,75 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 30,25 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	20 mm
Magfurat Ø	30,25 mm
Menetmélység	77,5 mm
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menet Ø	31 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M31×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfűró