

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M16X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M16X1,25
GTIN	4062406022761
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1,25 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 14,75 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Menetmélység	40 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szár négyszög □	9 mm

Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	16 mm
Szabvány	DIN 376
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	14,75 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M16×1,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró