

Garant**VHM-NC központozó 90° spirális, bevonat nélkül, Ø DC h6: 5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 121020 5 |
| GTIN | 4045197038449 |
| Árucikk kategória | 11E |

Leírás**Kivitel:**

Precíz, **központos csúcsköszörülés**. A központfurat **könnyen megfúrható** és **nagymértékben alakpontos**. A rövid forgácshornyok következtében stabil.

≥ Ø 6 mm **Weldon szárral, HB**.

Felhasználás:

90°-os csúcsszöggel központozáshoz és egyidejű süllyesztéshez, amennyiben kisebb Ø-jű csigafúró következik.

Figyelem:

A tényleges fúró Ø-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró Ø-höz).

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm ² | 0,03 mm/ford, |
| Szártűrés | h6 |
| Forgácshorony hossza L _c | 13 mm |
| Névleges Ø D _c | 5 mm |
| Szár Ø D _s | 5 mm |
| Teljes hossz L | 50 mm |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |

| | |
|------------------|---------|
| Tűrés névleges Ø | h6 |
| Csúcsszög | 90 fok |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Megfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 180 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |