

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M34X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M34X1
GTIN	4062406024185
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 33 mm

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20

Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	33 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	1 mm
Forgácshornok száma	4
Szár Ø D _s	28 mm
Szár négyszög □	22 mm
Menet Ø	34 mm
Menetmélység	85 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M34×1
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró