

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M40X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M40X0,5
GTIN	4062406024635
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szar Ø D_s: 32 mm

Szar négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 39,5 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menet Ø	40 mm
Szár négyszög □	24 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	100 mm
Magfurat Ø	39,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	32 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M40×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró