

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M45X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M45X0,35
GTIN	4062406017705
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,35 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 44,65 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	44,65 mm
Menetmélység	112,5 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Menet Ø	45 mm
Szabvány	DIN 376

Forgácshornyok száma	4
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár négyszög □	29 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Teljes hossz L	220 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M45×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró