

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M43X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M43X0,75
GTIN	4062406024840
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,75 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 42,25 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	42,25 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	107,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,75 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	29 mm
Teljes hossz L	220 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	43 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M43×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró