

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M36X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M36X4
GTIN	4062406024390
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 4 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szar Ø D_s: 28 mm
Szar négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 32 mm

Műszaki leírás

Szar Ø D _s	28 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Szár négyszög □	22 mm
Magfurat Ø	32 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	4 mm
Menetmélység	90 mm
Menet Ø	36 mm
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M36×4
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró