

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M37X0,35****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130016 M37X0,35 |
| GTIN              | 4062406024406   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 36,65 mm

**Műszaki leírás**

|               |            |
|---------------|------------|
| Menet Ø       | 37 mm      |
| Magfurat Ø    | 36,65 mm   |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrés osztály              | 6H +0,05                                  |
| Tűrés osztály              | 6H +0,20                                  |
| Tűrés osztály              | ISO 3 6G                                  |
| Tűrés osztály              | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrés osztály              | 7H  |
| Tűrés osztály              | 7HX                                       |
| Tűrés osztály              | 7G  |
| Tűrés osztály              | 7GX                                       |
| Tűrés osztály              | 6H +0,10                                  |
| Teljes hossz L             | 200 mm                                    |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Menetmélység               | 92,5 mm                                   |
| Menetemelkedés             | 0,35 mm                                   |
| Forgácshornok száma        | 4   |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Szár négyszög □            | 24 mm                                     |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                                     |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M37×0,35                                  |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |