

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M48X4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130016 M48X4  |
| GTIN              | 4062406025083 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 4 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 44 mm

**Műszaki leírás**

|               |            |
|---------------|------------|
| Tűrés osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály | 6H +0,05   |
| Tűrés osztály | 6H +0,20   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Magfurat Ø                 | 44 mm                                     |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Forgácsolók száma          | 4   |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 36 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 4 mm                                      |
| Menetmélység               | 120 mm                                    |
| Szár négyszög □            | 29 mm                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Teljes hossz L             | 250 mm                                    |
| Menet Ø                    | 48 mm                                     |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M48×4                                     |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró