

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M42X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M42X4
GTIN	4062406024819
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 4 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 38 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	32 mm
Menetmélység	105 mm
Szár négyszög □	24 mm
Forgácshornok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	4 mm
Menet Ø	42 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	38 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M42×4
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró