

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M58X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130020 M58X4
GTIN	4062406025571
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrési osztály: ISO 1 4H
Tűrési osztály: ISO 1X 4HX
Tűrési osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 4 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 45 mm
Szár négyszög □: 35 mm
Magfurat Ø: 54 mm

Műszaki leírás

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	54 mm
Szerszámanyag	HSS
Forgácsolók száma	6
Menetemelkedés	4 mm
Szár Ø D _s	45 mm
Szár négyszög □	35 mm
Menet Ø	58 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	87 mm
Vágóélek száma Z	6
Szabvány	DIN 2184
Menetfajta	M
Menetméret	M58x4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró