

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M55X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130025 M55X0,75
GTIN	4062406029807
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2184

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 54,25 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	54,25 mm
Menetmélység	82,5 mm
Menet Ø	55 mm
Forgácshornyok száma	6
Szabvány	DIN 2184
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,10
Vágóélek száma Z	6
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	32 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M55×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró