

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M58X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130025 M58X4
GTIN	4062406030025
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámananyag: HSS  
Szabvány: DIN 2184  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 4 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 45 mm  
Szár négyszög □: 35 mm  
Magfurat Ø: 54 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	4 mm
Szár négyszög □	35 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	54 mm
Menet Ø	58 mm
Forgácshornok száma	6
Szabvány	DIN 2184
Vágóélek száma Z	6
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	87 mm
Szerszámananyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M58×4
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró