

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M92X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130021 M92X1
GTIN	4062406029036
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrési osztály: ISO 1 4H
Tűrési osztály: ISO 1X 4HX
Tűrési osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 91 mm

Műszaki leírás

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,20

Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornyok száma	10
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	92 mm
Szabvány	DIN 2184
Vágóélek száma Z	10
Menetemelkedés	1 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Menetmélység	138 mm
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	91 mm
Szár négyszög □	44 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M92×1
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál

Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró