

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M95X1,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130025 M95X1,5 |
| GTIN | 4062406031329 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS

Szabvány: DIN 2184

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 93,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------|
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Szerszámananyag | HSS |
| Magfurat Ø | 93,5 mm |
| Menet Ø | 95 mm |
| Forgácshornok száma | 10 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Vágóélek száma Z | 10 |
| Szabvány | DIN 2184 |
| Menetmélység | 142,5 mm |
| Szár Ø D _s | 56 mm |
| Szár négyszög □ | 44 mm |
| Tűrési osztály | ISO 1 4H |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05 |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M95×1,5 |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |

| | |
|-----------------------|---|
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |