

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M76X1****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130025 M76X1  |
| GTIN              | 4062406030735 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS  
Szabvány: DIN 2184  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 75 mm

**Műszaki leírás**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forgácshornok száma | 8        |
| Vágóélek száma Z    | 8        |
| Szerszámanyag       | HSS      |
| Menet Ø             | 76 mm    |
| Szabvány            | DIN 2184 |
| Tűrés osztály       | ISO 1 4H |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                 |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                   |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                 |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                   |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                   |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                 |
| Tűrési osztály             | 7H                         |
| Tűrési osztály             | 7HX                        |
| Tűrési osztály             | 7G                         |
| Tűrési osztály             | 7GX                        |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                   |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                   |
| Teljes hossz L             | 160 mm                     |
| Magfurat Ø                 | 75 mm                      |
| Szár négyszög □            | 39 mm                      |
| Menetemelkedés             | 1 mm                       |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 50 mm                      |
| Menetmélység               | 114 mm                     |
| Menetfajta                 | M                          |
| Menetméret                 | M76×1                      |
| Bevonat                    | TiN                        |
| Profilszög                 | 60 fok                     |
| Menet szabvány             | DIN 13                     |
| Bekezdő alak               | C                          |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel      |
| belső hűtés                | nem                        |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál    |
| Vágásirány                 | jobbos                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű          | Nincs                                     |
| Termék fajtája        | Menetfúró                                 |