

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M64X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130021 M64X4
GTIN	4062406028084
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2184

Tűrési osztály: ISO 1 4H

Tűrési osztály: ISO 1X 4HX

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 60 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	60 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	4 mm
Menetmélység	96 mm
Menet Ø	64 mm
Forgácshornyok száma	6
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Szabvány	DIN 2184
Vágóélek száma Z	6
Szár négyszög □	39 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M64×4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál

Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró