

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M76X6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130021 M76X6
GTIN	4062406028565
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrési osztály: ISO 1 4H
Tűrési osztály: ISO 1X 4HX
Tűrési osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 6 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 70 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	70 mm
Menet Ø	76 mm
Teljes hossz L	160 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornyok száma	8
Szár Ø D _s	50 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 2184
Vágóélek száma Z	8
Szár négyszög □	39 mm
Menetemelkedés	6 mm
Menetmélység	114 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M76×6
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál

Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró