

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M76X2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130025 M76X2 |
| GTIN | 4062406030759 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 2 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 74 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------|
| Menetemelkedés | 2 mm |
| Szár négyszög □ | 39 mm |
| Magfurat Ø | 74 mm |
| Szabvány | DIN 2184 |
| Forgácshornyok száma | 8 |
| Teljes hossz L | 160 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Tűrési osztály | ISO 1 4H |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05 |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Menetmélység | 114 mm |
| Vágóélek száma Z | 8 |
| Menet Ø | 76 mm |
| Szár Ø D _s | 50 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M76×2 |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |

| | |
|-----------------------|---|
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |