

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M98X1,5****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130021 M98X1,5 |
| GTIN              | 4062406029173  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Szabvány: DIN 2184  
Tűrési osztály: ISO 1 4H  
Tűrési osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrési osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1,5 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 96,5 mm

**Műszaki leírás**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 56 mm  |
| Szár négyszög □       | 44 mm  |
| Menet Ø               | 98 mm  |
| Szerszámanyag         | HSS    |
| Menetmélység          | 147 mm |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Menetemelkedés             | 1,5 mm                     |
| Vágóélek száma Z           | 10                         |
| Szabvány                   | DIN 2184                   |
| Teljes hossz L             | 180 mm                     |
| Forgácshornokok száma      | 10                         |
| Tűrés osztály              | ISO 1 4H                   |
| Tűrés osztály              | ISO 1X 4HX                 |
| Tűrés osztály              | ISO 2 6H                   |
| Tűrés osztály              | ISO 2X 6HX                 |
| Tűrés osztály              | 6H +0,20                   |
| Tűrés osztály              | ISO 3 6G                   |
| Tűrés osztály              | ISO 3X 6GX                 |
| Tűrés osztály              | 7H                         |
| Tűrés osztály              | 7HX                        |
| Tűrés osztály              | 7G                         |
| Tűrés osztály              | 7GX                        |
| Tűrés osztály              | 6H +0,05                   |
| Tűrés osztály              | 6H +0,10                   |
| Magfurat Ø                 | 96,5 mm                    |
| Menetfajta                 | MF-LH                      |
| Menetméret                 | M98×1,5                    |
| Bevonat                    | bevonat nélkül             |
| Profilszög                 | 60 fok                     |
| Menet szabvány             | DIN 13                     |
| Bekezdő alak               | C                          |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel      |
| belső hűtés                | nem                        |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Vágásirány            | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű          | Nincs                                     |
| Termék fajtája        | Menetfúró                                 |