

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M56X1****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130026 M56X1  |
| GTIN              | 4062406032104 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Szabvány: DIN 2184  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 55 mm

**Műszaki leírás**

|               |            |
|---------------|------------|
| Magfurat Ø    | 55 mm      |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály | 6H +0,20   |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                   |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                 |
| Tűrési osztály             | 7H                         |
| Tűrési osztály             | 7HX                        |
| Tűrési osztály             | 7G                         |
| Tűrési osztály             | 7GX                        |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                   |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                   |
| Szár négyszög □            | 32 mm                      |
| Szabvány                   | DIN 2184                   |
| Vágóélek száma Z           | 6                          |
| Teljes hossz L             | 140 mm                     |
| Szerszámanyag              | HSS                        |
| Forgácshornyok száma       | 6                          |
| Menetmélység               | 84 mm                      |
| Szár $\varnothing D_s$     | 40 mm                      |
| Menet $\varnothing$        | 56 mm                      |
| Menetemelkedés             | 1 mm                       |
| Menetfajta                 | MF-LH                      |
| Menetméret                 | M56×1                      |
| Bevonat                    | TiN                        |
| Profilszög                 | 60 fok                     |
| Menet szabvány             | DIN 13                     |
| Bekezdő alak               | C                          |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel      |
| belső hűtés                | nem                        |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál    |
| Vágásirány                 | balra                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű          | Nincs                                     |
| Termék fajtája        | Menetfúró                                 |