

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M90X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130026 M90X0,75
GTIN	4062406033392
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámananyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,75 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 89,25 mm

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,10
Menetmélység	135 mm
Szár négyszög □	39 mm
Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	160 mm
Forgácsolások száma	10
Vágóélek száma Z	10
Magfurat Ø	89,25 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Menet Ø	90 mm
Szabvány	DIN 2184
Szár Ø D _s	50 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M90×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró