

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M60X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130026 M60X0,5
GTIN	4062406032272
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2184

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 45 mm

Szár négyszög □: 35 mm

Magfurat Ø: 59,5 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 2184
Magfurat Ø	59,5 mm
Szár négyszög □	35 mm
Vágóélek száma Z	6
Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D _s	45 mm

Menet Ø	60 mm
Forgácshornyok száma	6
Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	0,5 mm
Menetmélység	90 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,10
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M60×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró